

## 周辺機器（ライトガイドケーブル・光源装置・撮影用アクセサリ）

### 光源装置



LED-6500i LED-6000i LED-5600i II

品名	仕様	型式
光源装置	LED 6500K 250W 級メタルハライドランプ光源相当	LED-6500i
	LED 6000K 200W 級ハロゲンランプ光源相当	LED-6000i
	LED 6500K 150W 級ハロゲンランプ光源相当	LED-5600i II

### ライトガイドケーブル



品名	有効長	型式	コメント
ライトガイドケーブル	2300 mm	LS5-2300TMW	樹脂チューブ
	1500 mm	LS5-1500SMW	
	2500 mm	LS5-2500SMW	ステンレス 螺旋管
	3000 mm	LS5-3000SMW	

### C マウントレンズ



CA-22.25.28.35



CA32Vs2

品名	仕様	型式
C マウントレンズ (SLE シリーズ SLR シリーズ・ FBM シリーズ)	f = 14mm	CA-14
	f = 22mm	CA-22
	f = 25mm	CA-25
	f = 28mm	CA-28
	f = 32mm	CA-32
	f = 35mm	CA-35
C マウントレンズ (FB シリーズ)	f = 32mm	CA-32V s 2

### 内視鏡ケース



木製ケース



アルミニウム製ケース

品名	寸法 (mm)	型式	コメント
内視鏡ケース	400*120*65	BW-400.120.65	木製ケース
	650*120*65	BW-650.120.65	
	900*120*65	BW-900.120.65	
	650*180*52	BA-650.180.52	アルミニウムケース

ご注意：SLE シリーズにつきましては、当該ケースのご利用はできません。

# 周辺機器（ライトガイドケーブル・光源装置・撮影用アクセサリ）

## CCD・COMOS カメラ



STC-HD93DV

品名	仕様	型式	コメント
CCD カメラ (AC 電源付モデル)	SXGA カラー-CCD 搭載	STC- HD93DV	有効画素数 1280(H)×720(V)



WAT-03U2・WAT-01U2

品名	仕様	型式	コメント
CMOS カメラ	1.3 メガピクセル CMOS センサー搭載	WAT-03U2	有効画素数 1280(H)×960(V)
	メガピクセル CMOS センサー搭載	WAT-01U2	有効画素数 1984(H)×1105(V)
C マウントアダプタ		30CMA-R	上記機種とC マウントレンズを接続する場合、 このアダプタが必要です。


## ビデオキャプチャレコーダー



VC-1080

品名	仕様	型式	コメント
ビデオキャプチャ レコーダー	画像 (Jpeg) 映像 (MPEG4) USB メモリ保存	VC-1080	USB メモリ・SD カードに、表示された画像を 保存します。

### 【内視鏡画像表示システム 概略図】



注：別途、ライトガイドケーブル・光源装置が必要です。